



## Einsatzempfehlung Stanzen & Umformen

	Stanzen/Prägen	Feinschneiden	Umformen	Ziehen
<b>Stahl unlegiert</b>	SUPERA TiCN-MP	FeinAL TiCN-MP	SUPERA STARVlc	TiCN-MP STARVlc
<b>INOX</b>	SUPERA Tribo STARVIC	FeinAl Tribo	SUPERA Tribo STARVlc	ALLVlc CrN
<b>Stahl legiert &lt; 400 Mpa (400N/mm<sup>2</sup>)</b>	SUPERA TiCN-MP	FeinAL TiCN-MP	SUPERA STARVlc	TiCN-MP STARVlc
<b>Stahl hochlegiert &gt; 400 Mpa (400N/mm<sup>2</sup>)</b>	SUPERA TiCN-MP	FeinAL TiCN-MP	SUPERA STARVlc	STARVlc SUPERA Tribo
<b>Nickel- / Cobaltlegierung</b>	SUPERA Tribo STARVIC	FeinAl Tribo ZrN	SUPERA Tribo STARVlc	STARVlc SUPERA Tribo
<b>Titan</b>	SUPERA-Tribo STARVIC	FeinAl Tribo ZrN	SUPERA Tribo STARVlc	SUPERA Tribo ZrN
<b>Aluminium</b>	ZrN DLC	ZrN DLC+	ZrN DLC+	ZrN DLC
<b>Bronze, Kupfer</b>	TiCN-MP CrN	TiCN-MP CrN	TiCN-MP CrN	DLC CromVlc