



## Einsatzempfehlung Stanzen & Umformen

	<b>Stanzen/Prägen</b>	<b>Feinschneiden</b>	<b>Umformen</b>	<b>Ziehen</b>
<b>Stahl unlegiert</b>	SUPERA Plus TiCN-MP	FEINAL Plus TiCN-MP	SUPERA Plus STARVlc	TiCN-MP STARVlc
<b>INOX</b>	SUPERA Tribo Plus STARVIC	FEINAL Tribo Plus	SUPERA Tribo Plus STARVlc	ALLVlc CrN
<b>Stahl legiert &lt; 400 Mpa (400N/mm2)</b>	SUPERA Plus TiCN-MP	FEINAL Plus TiCN-MP	SUPERA Plus STARVlc	TiCN-MP STARVlc
<b>Stahl hochlegiert &gt; 400 Mpa (400N/mm2)</b>	SUPERA Plus TiCN-MP	FEINAL Plus TiCN-MP	SUPERA Plus STARVlc	STARVlc SUPERA Tribo Plus
<b>Nickel- / Cobaltlegierung</b>	SUPERA Tribo Plus STARVIC	FEINAL Tribo Plus ZrN	SUPERA Tribo Plus STARVlc	STARVlc SUPERA Tribo Plus
<b>Titan</b>	SUPERA Tribo Plus STARVIC	FEINAL Tribo Plus ZrN	SUPERA Tribo Plus STARVlc	SUPERA Tribo Plus ZrN
<b>Aluminium</b>	ZrN DLC	ZrN DLC+	ZrN DLC+	ZrN DLC
<b>Bronze, Kupfer</b>	TiCN-MP CrN	TiCN-MP CrN	TiCN-MP CrN	DLC CromVlc